
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7161.700
Teleskopschienen

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

DK 7161.700 - Teleskopschienen für Geräteboden zur Montage am VX Schrankrahmen und zum Nachrüsten von bestehenden VX und TS Anwendungen

Für nachträgliche Umrüstung fest eingebauter Geräteböden zum Vollauszug durch Tausch der vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7161.700
Produktbeschreibung	Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Passend für Gerätebodentiefe	700 mm
Belastbarkeit	50 kg
Hinweis	In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2,568 kg
Bruttogewicht	2,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Eigenschaften

Produktbeschreibung	DK Teleskopschienen für Geräteboden, 500 N, für Gerätebodentiefe: 700 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Teleskopschienen T: 700 mm

Zwei Ausführungen: max. Belastung 50 kg Vollauszug. Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen gegen die Teleskopschienen ausgetauscht und am Gerätebodeneinbausatz fixiert. Für Gerätebodentiefe 700 mm.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

VE = 1 ST.