# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



### DK 7396.000 - Data Rack

Data Rack für optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie große Beweglichkeit bei Einsatz der Doppel-Lenkrollen.







## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7396.000
Material	Profilrahmen, Sockel: Stahlblech
	Füße: Zink-Druckguss
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Profilrahmen, Sockel: RAL 7035
	Blende, Füße: RAL 5018
Lieferumfang	Verwindungssteifer Profilrahmen mit 482,6 mm (19")-Lochung
	Stabiler Sockel mit integrierten Füßen mit der Möglichkeit zur
	Bodenverankerung ohne Fußblenden
	Montagezubehör
Abmessung	Breite: 550 mm
	Höhe: 1.722 mm
	Tiefe: 750 mm
Höheneinheiten	36 HE
Höheneinheiten	36 HE
Abstand zur zweiten	150 - 350 mm
Befestigungsebene, 50 mm Ra	aster

© Rittal 2025

#### Eigenschaften

Rastermaß zwischen den Befestigungsebenen	50 mm
Belastbarkeit der 19"-Ebenen	1'500 N
Hinweis	Zweite Befestigungsebene separat bestellen
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15.1
Bruttogewicht	18.5
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	71,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177129894
E-Number Sweden	E7239647
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602

### Ausschreibungstext

482,6 mm (19")-Gestell, 36 HE

482,6 mm (19")-Gestell, 36 HE verwindungssteifer Profilrahmen, verschweißt, aus 2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")-Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen im im 44,45 mm (HE-Raster)

zur Aufnahme von Verkabelungssystemen und 482,6 mm (19")Komponenten. Das Gestell ist auf einem gekantetem

Stahlblechsockel mit Zink-Druckguss-Füßen im Raster von 50 mm tiefenverstellbar. Der Sockel bietet die Aufnahmemöglichkeit einer zweiten 482,6 mm (19")Befestigungsebene, eine Möglichkeit zur Bodenverankerung und Befestigungsmöglichkeiten

© Rittal 2025

3

für Nivellierfüße und Rollen. Unbegrenzt anreihbar

Material: Stahlblech Lackierung: RAL 7035

Maße: Gestellhöhe 1722 mm, 36 HE,

Sockel: BxT: 550 x 750 mm

© Rittal 2025 4