Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





VX 8617.590 Teilmontageplatten

Stand: 05.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



VX 8617.590 - Teilmontageplatten für VX, VX SE, PC, IW

Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilmontageplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8617.590
Produktbeschreibung	Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilmontageplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen.
Material	Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Türbreite	1'000 mm
Einbaumöglichkeiten	Der Einbau kann wahlweise stehend als vertikale Montagefläche oder flach liegend als horizontaler Boden erfolgen Die Befestigung erfolgt direkt am Schrankprofil Bei vorgezogenem Aufbau erfolgt die Befestigung über System-Chassis an beliebiger Montageebene im Schrank Bei mehrstufigem Einbau der Teilmontageplatten hintereinander können diese, für den schnellen Zugang zu den dahinterliegenden Ebenen, über die Scharnierbefestigung schwenkbar ausgeführt werden
Hinweis	Für den Einbau in VX SE, PC, IW wird die Adapterschiene VX benötigt
Abmessung	Breite: 900 mm Tiefe: 300 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX VX SE PC Breite: = 400 mm = 1.000 mm Tiefe: = 400 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6.405
Bruttogewicht	7.38
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177919440
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216

© Rittal 2025 3