
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TS 8800.753 Kabelkanal

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



TS 8800.753 - Kabelkanal

Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8800.753
Ausführung	für Montageplatten für Montage an VX Systemlochung
Produktbeschreibung	Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z.B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.
Material	Hart-PVC Schwer entflammbar, selbstverlöschend Temperaturbeständig bis +60°C
Farbe	Ähnlich RAL 7030
Lieferumfang	Kabelkanal mit Deckel
Stegbreite	5.5 mm
Schlitzbreite	4.5 mm
Einbaumöglichkeiten	Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z.B. Montageplatten Wird die Montageplatte hinten fluchtend zum Schrankrahmen (Einbauposition ±0 mm) eingebaut, schließen die horizontal aufgebauten Kabelkanäle mit den auf dem Schrankprofil montierter Kabelkanälen bündig ab
Hinweis	Kann für andere Abmessungen gekürzt werden.
	Kalifi für andere Abmessungen gekürzt werden.

© Rittal 2025

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 80 mm Tiefe: 80 mm Länge: 2.000 mm
Verpackungseinheit	12 Stück
Nettogewicht	17.88
Bruttogewicht	18.72
Zolltarifnummer	39259020
EAN	4028177445475
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3