

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8840.130

## Anreih-Schranksystem VX25

Stand: 17.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8840.130 - Anreih-Schranksystem VX25 Basisschrank mit Sichttür

Der Basisschrank VX mit Sichttür für Industrieanwendungen: Schrankrahmen mit Sichttür an der Vorderseite, Rücktür, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.



## Eigenschaften

|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | VX 8840.130  |
| Material     | Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm<br>Dach: Stahlblech, 1,5 mm<br>Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm<br>Rücktür: Stahlblech, 2,0 mm<br>Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm |
| Oberfläche   | Schrankgerüst: tauchgrundiert<br>Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack   |
| Farbe        | RAL 7035   |
| Lieferumfang | Schrankgerüst<br>Aluminium-Sichttür vorne (180°)<br>Stahlblechtür hinten (130°)<br>Verschluss vorne und hinten: 3 mm Doppelbart<br>Dachblech<br>Bodenblech                     |

# Eigenschaften

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Abmessung                   | Breite: 600 mm<br>Höhe: 2.000 mm<br>Tiefe: 800 mm   |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 55   |
| Schutzart NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Type rating nach UL 50E     | Type 1<br>Type 12   |
| IK-Code                     | IK08  |
| Grundmaterial               | Stahlblech  |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück   |
| Nettogewicht                | 73,2 kg   |
| Bruttogewicht               | 75,4 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)     | 185,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse      | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer             | 94032080  |
| ETIM 9                      | EC000261  |
| ECLASS 8.0                  | 27180101  |
| Produktbeschreibung         | VX Anreih-Schranksystem, BHT: 600x2000x800 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, Sichttür an Frontseite               |

# Approbationen

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                                |
| Zertifikate   | Oberfläche<br>Schutzart                           |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

Schaltschrank (Anreih-System) Basisschrank mit Sichttür

Gehäuse:

symmetrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung im Maßraster von 25 mm.

Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6 zur schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.

Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb der PU Schaum-Dichtung.

Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen zugänglich, für platzsparenden und schnellen Innenausbau.

Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische Schrauben bis M8.

Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter Bodenverstärkung zur Befestigung am Untergrund der Schrankinnenseite, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert.

Nach allen Seiten anreihbar.

Belastbar bis 15.000 N.

Aluminium-Sichttür vorne:

mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,  
mit Stangenverschluss vierfach verriegelt,  
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Türanschlag wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 180°.

Stahlblechtür hinten:

mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,  
mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im Maßraster von 25 mm und integrierten Hammerkopfausschnitten für Kabelabfangung.

Mit Stangenverschluss vierfach verriegelt,  
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere mit angeschraubten Anschlägen, Türanschlag wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° werkzeuglos nachrüstbar auf 180°.

#### Dachblech:

mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung,  
angeschraubt und abnehmbar.

Dach mit Dachbefestigungsschrauben M12.

#### Flachteile:

Dach, Aluminium Sichttür vorne, Stahlblechtür hinten,  
Bodenbleche im Lieferumfang enthalten.

Seitenwände sind separat als Zubehör verfügbar.

Rücktür, Dach- und Bodenbleche sind leitend mit dem  
Rahmen verbunden (automatischer Potenzialausgleich) nach  
DIN 62 208 und vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung von  
Erdungsbändern.

#### QR Code:

Gedruckter QR Code auf Dach, Stahlblechtür hinten,  
und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum  
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -  
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der  
einzelnen Teile.

#### Material:

Schrankgerüst, Dach: 1,5 mm Stahlblech

Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas: 3 mm, Aluminium

Rücktür: 2 mm, Stahlblech

Bodenbleche: 1,5 mm, Stahlblech, verzinkt

#### Oberflächenausführung:

Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz  
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,  
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische  
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,  
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.

Sichttür vorne Aluminium.

Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden):

IP 55

Schutzart nach UL 508A: Typ 1, 12

Schlagschutz nach IEC 62 262: IK08

Abmessungen (B x H x T): 600x2000x800 mm