Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 9055.410

Monitor-Tastatur-Einheit

Stand: 19.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

DK 9055.410 - Monitor-Tastatur-Einheit mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss

1 HE Einschub mit 17"-TFT-Display, englischem oder deutschem Tastaturlayout, mit Teleskopschienen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 9055.410
Produktbeschreibung	Die Einheit ist in einer ausziehbaren Schublade untergebracht, der Monitor kann ausgeklappt werden und die Schublade rastet in der Endstellung ein. So benötigt die Einheit nur 1 HE im 19"-Profil des Racks.
Nutzen	Analoger und digitaler Videoanschluss Kabel werden in Energiekette sicher geführt Frontseitig abschließbar Einfache Ein-Mann-Montage.
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE VGA-Kabel DVI-Kabel USB-Kabel Schuko-Netzkabel mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss 2 PS/2-Kabel Tastatur mit integriertem Touchpad
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Eigenschaften

Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener Monitoreinheit	1 W
Max. Leistungsaufnahme im Betrieb	32 W
Schnittstellen	VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI 1 x USB PS/2
Stecker (Typ)	Kaltgerätestecker C14
Layout	deutsch
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung	Breite: 482,6 mm Tiefe: 680 mm
Betriebstemperaturbereich	5 °C...45 °C
Einbauabmessungen	Einbautiefe (min.): 680 mm Einbautiefe (max.): 850 mm
Display-Eigenschaften	Diagonale: 432 mm (17") Format: 4 : 3 Kontrastverhältnis: Kontrastverhältnis: ca. 1000:1 Helligkeit Display: 350 cd/m² Auflösung Display: 1280 x 1024 Pixel Anzahl Farben: 16.700.000
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15,827 kg
Bruttogewicht	16,66 kg
Zolltarifnummer	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Produktbeschreibung	DK Monitor-Tastatur-Einheit, BHT: 482,6 mm (19")x1 HEx680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, deutsch, RAL 9005

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE deutsch

Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.
Um auf weitere Server zugreifen zu können,
kann diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos
mit dem Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat
kombiniert werden. Dadurch ist der Anschluss
von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1 HE
möglich. Trotz der geringen Abmessungen wurde eine
19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad
integriert. Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm
(ohne SSC-Erweiterung).
Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm
möglich. Die mitgelieferten Einbausätze
ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen
Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.
Im geschlossenen Zustand ist die Schublade
abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung
geschützt. Um einen Wärmestau im eingeklappten
Zustand zu vermeiden, wird das Backlight
automatisch abgeschaltet.
Der Monitor kann analog angesteuert werden und
unterstützt VESA konforme Auflösungen.
Die Einheit verfügt über ein deutsches
Tastaturlayout.

Technische Daten:
Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT(Schutzscheibe)
Videoauflösung bis 1280x1024
Helligkeit: ca. 350 cd/m² (typ.)
Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz
Power out:: 12V DC (für SSC view)

Max. Leistungsaufnahme: 32W
Max. Leistungsaufnahmen bei geschlossener Monitoreinheit: < 1W

Anschlüsse:
PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder
USB (1x Tastatur & Maus)
SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)
DVI-D Videoanschluss
3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)
EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)
Zertifizierungen: CE
Abmessungen: BxHxT: ca. 448x1HEx680mm

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005 mit Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006

Lieferumfang:
·„1 Monitor-Tastatureinheit
·„Befestigungsmaterial
·„Alle benötigten Anschlusskabel

VE = 1 St.

Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display deutsch DK 9055.410 oder gleichwertig