
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





# GA 9116.210

# Aluminiumguss-Gehäuse GA

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# GA 9116.210 - Aluminiumguss-Gehäuse GA

Lackiertes Gehäuse aus Aluminiumguss. Schutzart IP 66.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | GA 9116.210 |
| Material | Gehäuse: Aluminiumguss<br>Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Rundschnur-Dichtung |
| Oberfläche | Strukturlack |
| Farbe | RAL 7001 |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Deckel<br>Deckelschrauben, unverlierbar montiert<br>Schrauben zum Befestigen von Tragschienen<br>Schraube für Schutzleiteranschluss |
| Abmessung | Breite: 202 mm<br>Höhe: 232 mm<br>Tiefe: 113 mm |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 |
| Schutzart NEMA | NEMA 4 |
| IK-Code | IK08 |
| Grundmaterial | Aluminiumguss |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2,97 kg |
| Bruttogewicht | 3,06 kg |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 202x232x113 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

Aluminiumguss-Gehäuse mit Deckel

Gehäuse: Aluminiumguss, Befestigungsmaße für Bohrlöcher auf der Rückseite des Gehäuses
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Dichtung

Lieferumfang: Schraube für Schutzleiteranschluss,
Deckelschrauben (unverlierbar montiert),
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen

Zubehör: Montageplatte, Tragschiene, Kabelverschraubung,
Wandbefestigungslasche, Scharnier zum Befestigen des
Deckels am Gehäuseunterteils (Türfunktion)

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4
Oberfläche: Chromatiert, Außenflächen in Strukturalck
RAL 7001 pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 202 x 232 x 113 mm