Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# KEL 9302.000

# Ex-Gehäuse

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# KEL 9302.000 - Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit verschraubtem Deckel

EX-Gehäuse mit verschraubtem Deckel, Edelstahl







## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | KEL 9302.000 |
| Ausführung | Ex-Gehäuse |
| Einsatzgebiete | Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU<br>Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C<br>Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden<br>Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb) |
| Material | Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)<br>Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte Silikon-Dichtung |
| Oberfläche | Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm |
| Lieferumfang | Gehäuse<br>Deckel |
| Abmessung | Breite: 300 mm<br>Höhe: 150 mm<br>Tiefe: 80 mm |
| Zertifikat IEC EX PTB 09.0033U | Ja |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Zertifikat PTB 03 ATEX 1013U | Ja |
| Grundmaterial | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 66 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,94 kg |
| Bruttogewicht | 2 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Produktbeschreibung | KEL Ex-Gehäuse, BHT: 300x150x80 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, Leergehäuse mit verschraubtem Deckel |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | ATEX<br>ATEX QA<br>CQC-CCC<br>IECEx<br>IECEx QAR |
| Erklärungen | Konformitätsbescheinigung |