Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9340.260

# OM-Träger

Stand: 30.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.260 - OM-Träger ohne Kontaktsystem

Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9340.260 |
| Ausführung | ohne Kontaktsystem |
| Produktbeschreibung | Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung. |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | Chassis: RAL 7035 |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Tragschienen-Typ | Tragrahmen, PinBlock |
| Polzahl | 3-polig |
| PinBlock | Ja |
| Abmessung | Breite: 45 mm<br>Höhe: 208 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Tragrahmen (B x H) | 45 mm x 170 mm |
| Approbationen | UL |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,219 kg |
| Bruttogewicht | 0,22 kg |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Produktbeschreibung | SV OM-Träger, BH: 45x208 mm, Tragrahmen, PinBlock, ohne Kontaktsystem |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

OM Träger ohne Kontaktsystem

OM Träger ohne Kontaktsystem (3 polig )
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: 45 x 170 mm
Tragrahmenstütze: -
PinBlock: ja
System:
Rittal RiLine60