Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9340.750 OM-Adapter

Stand: 15.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SV 9340.750 - OM-Adapter mit Anschlussleitungen



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.750
Material	Polyamid
	Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 8
Bemessungsstrom max.	40 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
	30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
	65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
	65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Für Schienensysteme mit	60 mm
Mittenabstand	
Länge Anschlussleitung	130 mm
Tragschienen-Typ	ohne Tragrahmen, 1 x 15 x 35 mm
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen
	abweichen
Polzahl	3-polig
Abmessung	Breite: 55 mm
	Höhe: 208 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 15 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.34
Bruttogewicht	0.381
Kupferanteil (kg/Stück)	0.088
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177673854
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbationen

Approbationen	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025