
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 8120.245

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

VX 8120.245 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für VX

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für VX.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8120.245
Nutzen	Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe Ein-Mann-Montage Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Höhe: = 2.200 mm Tiefe: = 1.000 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 12
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	51,2 kg
Bruttogewicht	52,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	153,33 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

Eigenschaften

Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeschreibung	VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2200x1000 mm, Stahlblech, für VX IT

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	PCF-Deklaration