Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# VX 8120.245

# Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 01.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)

# VX 8120.245 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für VX

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für VX.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 8120.245 |
| Nutzen | Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter<br>Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen<br>Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe<br>Ein-Mann-Montage<br>Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage |
| Material | Stahlblech, 1,5 mm |
| Oberfläche | Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Passend für | Gehäusetyp: VX IT<br>Höhe: = 2.200 mm<br>Tiefe: = 1.000 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Type rating nach UL 50E | Type 1<br>Type 12 |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 51.2 |
| Bruttogewicht | 52.2 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 198,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| EAN | 4028177921597 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |