Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





SV 9342.050 Sammelschienenhalter PLS

Stand: 02.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SV 9342.050 - Sammelschienenhalter PLS

Für PLS Spezial-Sammelschienen 800 A/1600 A, 3- und 4-polig, überbaubar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9342.050
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Elektrische Werte UL (SCCR)	25 kA - 600 V, Halterabstand 500 mm, Sammelschienen PLS 1600 30 kA - 600 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen PLS 1600 35 kA - 600 V, Halterabstand 150 mm, Sammelschienen PLS 1600 65 kA - 600 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen PLS 1600 Fuse Class L max. 1400A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Halterabstand 100 mm, Sammelschienen PLS 1600 Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Hinweis zur Artikel-Nr.	Für UL-Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne erforderlich UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
Überbaubarkeit	Ja
Polzahl	3-polig
Passend für Sammelschienen	PLS 1600
Mit Innenbefestigung	Ja
Mittenabstand der Sammelschienen	60 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0.56
Bruttogewicht	0.601
	05460010
Zolltarifnummer	85469010

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approbationen

Approbationen	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

PLS 1600 UL Sammelschienenhalter

PLS 1600 UL Sammelschienenhalter,

3 polig

Technische Daten

Schienenmittenabstand: 60mm

Sammelschienen: PLS 1600 Spezialsammelschiene

Baubreite: 36 mm Länge: 190 mm

Hinweis

Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025