Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# VX 8170.245

# Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 04.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# VX 8170.245 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für VX

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für VX.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 8170.245 |
| Nutzen | Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter<br>Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen<br>Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe<br>Ein-Mann-Montage<br>Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage |
| Material | Stahlblech, 1,5 mm |
| Oberfläche | Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Passend für | Gehäusetyp: VX<br>Höhe: = 1.200 mm<br>Tiefe: = 600 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Type rating nach UL 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 17 kg |
| Bruttogewicht | 17,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 54,14 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Produktbeschreibung | VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1200x600 mm, Stahlblech |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | PCF-Deklaration |