## Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





TS 8188.235

# Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Stand: 29.10.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# TS 8188.235 - Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech, für TS.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8188.235
Nutzen	Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch
	Flachteilhalter mit Kontaktelement
	Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
	Erdungsbolzen mit Kontaktfläche
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -
	außenseite montiert werden
	Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS
	TS IT
	Höhe: 1.800 mm
	Tiefe: 800 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	34
Bruttogewicht	35.2
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177243712
ETIM 9	EC002524

© Rittal 2025

#### Eigenschaften

ECLASS 8.0

27182101

#### Ausschreibungstext

Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8

Verschraubbare Seitenwand, einfaches Positionieren der Seitenwand am Rahmen durch Aufhängehilfen. Automatischer Potentialausgleich und höherer EMV Schutz durch sechs Flachteilhalter mit Kontaktelementen, von Schrankinnen-

© Rittal 2025