

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9344.310

# NH-Sicherungslasttrenner

Stand: 17.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.310 - NH-Sicherungslasttrenner

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9344.310
Ausführung	Für Montageplattenaufbau
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94 Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7035/7001
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen	Klemmraum-Breite: 50 mm Klemmraum-Höhe: 10 mm
Für Montageplattenaufbau	Ja
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M10
Bemessungsbetriebsstrom max.	630 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Für NH-Größe	3
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UR-Anwendungen abweichen. Anwendungen nach UR nur in Verbindung mit „Special Purpose Fuses“.
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung	Breite: 250 mm Höhe: 298 mm
Anschluss von Rundleitern	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Polzahl	3-polig
Querschnitt Rundleiter	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Verpackungseinheit	1 Stück

# Eigenschaften

---

Nettogewicht	3,6 kg
Bruttogewicht	3,8 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	1,06
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeschreibung	SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 3, 630 A, 690 V, 3-polig, Schraube M10, für Montageplattenaufbau

# Approbationen

---

Approbationen	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

# Ausschreibungstext

NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3

NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 3  
bis 630A, 3polig, für Abgang oben / unten,  
für Montageplattenaufbau

Anschlussart

Schraube M10 , Rundleiter bis 300 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 50 x 10 mm

System:

Rittal RiLine NH