

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9360.705 RiLineX Geräteträger

Stand: 06.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.705 - RiLineX Geräteträger ohne Kontaktsystem

RiLineX Geräteträger in Breite 45 mm für RiLineX und 60 mm Sammelschienensystem-Plattformen, ohne Kontaktsystem. Ideal, falls breitere Geräte auf dem Board fixiert werden sollen.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.705
Ausführung	ohne Kontaktsystem
Nutzen	Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschiene-Montage, z. B. Motorstarter Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen Optionaler Geräteverschiebeschutz Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienestärke 5/10 mm
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Abmessung	Breite: 45 mm Höhe: 239,4 mm Tiefe: 36,2 mm

# Eigenschaften

Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Polzahl	3-polig
Tragschienen Anzahl	1
Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1,16 kg
Bruttogewicht	1,2 kg
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeschreibung	RiLineX Geräteträger in Breite 45 mm für RiLineX und 60 mm Sammelschienensystem-Plattformen, ohne Kontaktsystem. Ideal, falls breitere Geräte auf dem Board fixiert werden sollen.

# Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

# Ausschreibungstext

RiLineX Geräteadapter ohne Kontaktsystem

Geräteadapter zum Aufbau von Schutz- und Schaltgeräten

auf 60 mm Sammelschienensystemen.

Die Gerätemontage erfolgt auf vormontierter, verstellbarer Tragschiene.

Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.

Mit IEC- und UL-Zulassung.

Produktdaten

Polzahl: 3-polig (ohne Kontaktsystem)

Schienenbreite: 15/20/30 mm

Schienenstärke: 5/10 mm

Bemessungsstrom: N/A

Anschlussleiter: N/A

Abmessungen: 45 mm x 240 mm x 37 mm (BxHxT)

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Typ: 9360705