Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# VX 8617.540

# Teilmontageplatten

Stand: 12.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# VX 8617.540 - Teilmontageplatten für VX, VX SE, PC, IW

Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilmontageplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 8617.540 |
| Produktbeschreibung | Zur Aufnahme von zusätzlichen Komponenten im Schaltschrank. Teilmontageplatten können extrem flexibel eingesetzt werden und bieten somit die Plattform für unterschiedlichste Anwendungen. |
| Material | Stahlblech, 2,5 mm |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Passend für Türbreite | 600 mm |
| Einbaumöglichkeiten | Der Einbau kann wahlweise stehend als vertikale Montagefläche oder flach liegend als horizontaler Boden erfolgen<br>Die Befestigung erfolgt direkt am Schrankprofil<br>Bei vorgezogenem Aufbau erfolgt die Befestigung über System-Chassis an beliebiger Montageebene im Schrank<br>Bei mehrstufigem Einbau der Teilmontageplatten hintereinander können diese, für den schnellen Zugang zu den dahinterliegenden Ebenen, über die Scharnierbefestigung schwenkbar ausgeführt werden |
| Hinweis | Für den Einbau in VX SE, PC, IW wird die Adapterschiene VX benötigt |
| Abmessung | Breite: 500 mm<br>Tiefe: 700 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Passend für Gehäusetyp | VX<br>VX SE<br>PC |
| Passend für | Gehäusetyp: VX<br>VX SE<br>PC<br>Breite: = 600 mm<br>= 800 mm<br>Tiefe: = 600 mm<br>= 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 8,82 kg |
| Bruttogewicht | 9,22 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 35,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| Produktbeschreibung | VX Teilmontageplatte, Abmessung: 500x700 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | PCF-Deklaration |