
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 8617.820

Tragschiene 48 x 26 mm

Stand: 04.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

VX 8617.820 - Tragschiene 48 x 26 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren. Hakenkopfschraube und Langlöcher in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8617.820
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX	In Schrankbreite 1000 mm, auf der inneren Montageebene und im Boden
Einbaumöglichkeiten VX SE	In Schrankbreite 1000 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
Einbaumöglichkeiten AX	In Gehäusebreite 1000 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
Einbaumöglichkeiten PC	In Schrankbreite 1000 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden
Einbaumöglichkeiten IW	In Schrankbreite 1000 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität und im Boden

© Rittal 2026

Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: VX VX SE PC IW AX Standpult CX Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	4,64 kg
Bruttogewicht	4,913 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	20,87
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	VX Tragschiene 48 x 26 mm, für B: 1000 mm

Approbationen

Erklärungen	PCF-Deklaration