

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9393.555 Stromwandler

Stand: 05.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9393.555 - Stromwandler

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9393.555
Ausführung	Ausgangsspannung 333 mV
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 Steckfüße 2 Isolierschutzkappen 1 Primärschienenklemme 2 Gewindestifte
Passend für Sammelschienen	2 x 50 x 10 40 x 40
Primärstrom	400 A
Normen	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Vorschrift 3
Abmessung	Breite: 85 mm Höhe: 108 mm Tiefe: 30 mm
Betriebstemperaturbereich	-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Frequenz der Grundschwingung	50...60 Hz
Genauigkeitsklasse	0.5
Isolierstoffklasse	F

Eigenschaften

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 0.3

Bruttogewicht 0.309

Zolltarifnummer 85043129

EAN 4028177048492

ETIM 9 EC002048

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung