
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





VX 8640.008

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



VX 8640.008 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm für VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Hochbelastbare Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Schaltschrank, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blende einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 8640.008
Produktbeschreibung	Hochbelastbare Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Schaltschrank, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blende einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-
	Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.
Material	Sockel-Eckstück: Stahlblech
	Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
	Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	4 Sockel-Eckstücke, 100 mm hoch
	4 Eckabdeckungen
	1 Anreihabdeckung
	2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit
	oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder
	zum Innenausbau der Sockel
Abmessung	Höhe: 100 mm

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: VX
	VX IT
	VX SE
	TS IT
	TX CableNet
	Breite: = 1.600 mm
Type rating nach UL 50E	Type 1
	Type 12
Gewicht/VE	7.8 kg
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	8.2
Bruttogewicht	8.26
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177958814
E-Number Sweden	E3465367
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approbationen

Approbationen UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3