
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# VX 8660.024

# Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten

Stand: 13.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# VX 8660.024 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Sockel-Eckstücke mit Blenden zur flexiblen Kabeleinführung.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 8660.024 |
| Nutzen | Zuverlässig – sehr hohe Stabilität des Sockels<br>Flexibel – zahlreiche Innenausbaumöglichkeiten mit dem VX Zubehör<br>Einfach – bündiger Abschluss zwischen den Anreihstellen |
| Material | Sockel-Eckstück: Stahlblech<br>Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech<br>Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | 4 Eckabdeckungen<br>Inkl. Befestigungsmaterial<br>4 Sockel-Eckstücke, 200 mm hoch<br>1 Sockel-Blende vorne/hinten, 200 mm<br>2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm |
| Hinweis | Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel |
| Abmessung | Höhe: 200 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Passend für | Gehäusetyp: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Breite: = 1.000 mm |
| Type rating nach UL 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Gewicht/VE | 10,2 kg |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 10,232 kg |
| Bruttogewicht | 10,239 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 34,76 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Produktbeschreibung | VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1000 mm, Stahlblech |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL - FTTA |
| Erklärungen | PCF-Deklaration |