Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

KEL 9407.600

Ex-Gehäuse

Stand: 11.10.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)

KEL 9407.600 - Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Ex-Gehäuse mit scharnierter Tür, Edelstahl

Eigenschaften

Artikel-Nr.	KEL 9407.600
Ausführung	Ex-Gehäuse
Einsatzgebiete	Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
Material	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte Silikon-Dichtung Montageplatte: Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang	Gehäuse Tür Montageplatte

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 760 mm Höhe: 760 mm Tiefe: 300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	704 mm x 730 mm
Zertifikat IEC EX PTB 09.0035U	Ja
Zertifikat PTB 02 ATEX 1082U	Ja
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 2 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	39.9
Bruttogewicht	42
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177138865
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approbationen

Approbationen

Approbationen	ATEX CQC-CCC IECEx UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Herstellererklärung