Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PK 9516.000

Polycarbonat-Gehäuse PK

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

PK 9516.000 - Polycarbonat-Gehäuse PK ohne Vorprägungen

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	PK 9516.000
Ausführung	PK-Gehäuse mit Deckel geschlossen
Produktbeschreibung	Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C. Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.
Material	Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat Deckel grau: glasfaserverstärktes Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Deckelschrauben: Polyamid Isolierstopfen: Polyethylen
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Deckelschrauben Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
Abmessung	Breite: 180 mm Höhe: 110 mm Tiefe: 165 mm

Eigenschaften

Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
Schutzart NEMA	NEMA 4X
IK-Code	IK08
Betriebstemperaturbereich	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polycarbonat
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1,174 kg
Bruttogewicht	1,373 kg
Zolltarifnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 180x110x165 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel grau

Approbationen

Approbationen	C-UL DNV UL
Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Polycarbonat-Gehäuse ohne Vorprägungen

Polycarbonat-Gehäuse mit grauem Deckel ohne Vorprägungen
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
ohne Vorprägung für die Kabeleinführung

Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat
umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Deckelschrauben: Polyamid
Isolierstopfen: Polyethylen
Lieferumfang: Deckelschraube
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
Zubehör: Wandbefestigungslasche
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4X
Farbe: Ähnlich RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 180 x 110 x 165 mm