

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TS 8800.750

### Kabelkanal

Stand: 12.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8800.750 - Kabelkanal

Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8800.750
Ausführung	für Montageplatten für Montage an VX Systemlochung
Produktbeschreibung	Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.
Material	Hart-PVC Schwer entflammbar, selbstverlöschend Temperaturbeständig bis +60 °C
Farbe	Ähnlich RAL 7030
Lieferumfang	Kabelkanal mit Deckel
Stegbreite	5.5 mm
Schlitzbreite	4.5 mm
Einbaumöglichkeiten	Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten Wird die Montageplatte hinten fluchtend zum Schrankrahmen (Einbauposition ±0 mm) eingebaut, schließen die horizontal aufgebauten Kabelkanäle mit den auf dem Schrankprofil montierten Kabelkanälen bündig ab
Hinweis	Kann für andere Abmessungen gekürzt werden.

# Eigenschaften

---

Abmessung	Breite: 30 mm Tiefe: 80 mm Länge: 2.000 mm
Verpackungseinheit	24 Stück
Nettogewicht	21.312
Bruttogewicht	22.437
Zolltarifnummer	39259020
EAN	4028177445444
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

# Approbationen

---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---