Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9635.210
Anschlussadapter

Stand: 20.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SV 9635.210 - Anschlussadapter RiLine Compact

Zum Anschluss von Rundleitern.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9635.210
Funktionsweise	Zur Einspeisung des Boards
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Hinweis zur Artikel-Nr.	Verwendung als Mitteneinspeisung oder als Längsverbinder von zwei angereihten Boards möglich
Bemessungsstrom max.	125 A
Bemessungsbetriebsspannung	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Polzahl	3-polig
Leitungsabgang	oben/unten
Elektrische Werte UL	Bemessungsbetriebsspannung (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse	6 - 50 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse	6 - 50 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig	6 - 50 mm²
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig	6 - 50 mm²
Anschluss für Rundleiter	AWG 1 - 10

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 45 mm Höhe: 160 mm Tiefe: 92,5 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1,12 kg
Bruttogewicht	1,183 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,04
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	Anschlussadapter 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 6-50 mm² (RiLine Compact)

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK