

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9635.410 Motorsteuergerät

Stand: 04.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.410 - Motorsteuergerät 3-polig

Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9635.410
Funktionsweise	Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz Die eingesetzte Hybridtechnik ermöglicht ein verschleißfreies, häufiges Schalten durch Halbleiter Während des Betriebes sorgen mechanische Kontakte für eine geringe Verlustleistung Platzsparender Aufbau durch die geringe Baubreite
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Verlustleistung max.	5,5 W
Bemessungsbetriebsspannung	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.	2,4 A
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Abmessung	Breite: 22,5 mm Höhe: 160 mm Tiefe: 114 mm
Anschluss von Rundleitern	0,14 - 2,5 mm ²
Stromüberwachung einstellbar	0,18 - 2,4 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,38 kg
Bruttogewicht	0,387 kg
Zolltarifnummer	85371091
ETIM 9	EC002572

Eigenschaften

ECLASS 8.0	27370804
------------	----------

Produktbeschreibung	SV Motorsteuergerät, 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-polig, Rundleiteranschluss 0,14-2,5 mm ² , BH: 22,5x160 mm (RiLine Compact)
---------------------	---

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------