
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9666.340
# Anschluss-Klemmblock

Stand: 20.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9666.340 - Anschluss-Klemmblock

Zum Anschluss von Cu- und Alu-Leitern sowie lamellierten Kupferschienen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9666.340 |
| Produktbeschreibung | Zum Anschluss von Cu- und Alu-Leitern. Für lamellierte Kupferschienen oder ein- und mehrdrähtige Leiter mit verpresster Aderendhülse. |
| Material | Duroplastischer Kunststoff |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis | Zur Abdeckung des Anschluss-Klemmblockes wird das Berührungsschutz-Modul 9666.020 benötigt |
| Bemessungsstrom max. | 250 A |
| Polzahl | 5-polig |
| Anschluss von Rundleitern | 16 - 150<br>2 x 16 - 70 |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H) | 17 x 21 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 3,013 kg |
| Bruttogewicht | 3,213 kg |
| Zolltarifnummer | 39211900 |
| ETIM 9 | EC001894 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeschreibung | SV Anschluss-Klemmblock (ISV), 250 A, 690 V, 5-polig, Rundleiteranschluss, 1x16-150/2x16-70 mm², Klemmraum BH: 17x21 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

© Rittal 2026