
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




GA 9106.210

Aluminiumguss-Gehäuse GA

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

GA 9106.210 - Aluminiumguss-Gehäuse GA

Lackiertes Gehäuse aus Aluminiumguss. Schutzart IP 66.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	GA 9106.210
Material	Gehäuse: Aluminiumguss Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Rundschnur-Dichtung
Oberfläche	Strukturlack
Farbe	RAL 7001
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Deckelschrauben, unverlierbar montiert Schrauben zum Befestigen von Tragschienen Schraube für Schutzleiteranschluss
Abmessung	Breite: 175 mm Höhe: 80 mm Tiefe: 58 mm
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
Schutzart NEMA	NEMA 4
IK-Code	IK08
Grundmaterial	Aluminiumguss
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,584 kg

© Rittal 2026

Eigenschaften

Zolltarifnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 175x80x58 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Aluminiumguss-Gehäuse mit Deckel

Gehäuse: Aluminiumguss,Befestigungsmaße für Bohrlöcher auf der Rückseite des Gehäuses
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Dichtung

Lieferumfang: Schraube für Schutzleiteranschluss,
Deckelschrauben (unverlierbar montiert),
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen

Zubehör: Montageplatte, Tragschiene, Kabelverschraubung,
Wandbefestigungslasche, Scharnier zum Befestigen des Deckels am Gehäuseunterteils (Türfunktion)

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4
Oberfläche: Chromatiert, Außenflächen in Strukturalck
RAL 7001 pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 175 x 80 x 58 mm