

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9676.700

Anschlussplatte

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9676.700 - Anschlussplatte für Kabelschuhe

Zum Anschluss von Kabelschuhen an einem Flat-PLS Sammelschienensystem mit 2 – 4 Schienen pro Leiter.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | SV 9676.700 |
| Produktbeschreibung | Zum Anschluss von Kabelschuhen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke. |
| Material | Anschlussplatte: E-Cu, vernickelt Sammelschienenkralle: Edelstahl |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben) Gewindestift |
| Montagehinweis | Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10 |
| Schienen je Leiter | 2 |
| Abmessung | Gewinde: M12 |
| Befestigungsmaß | 20 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.6 |
| Bruttogewicht | 0.612 |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0.49 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177625754 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |