

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9676.748 Anschlussplatte

Stand: 04.06.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.748 - Anschlussplatte für lamellierte Kupferschienen

Zum Anschluss von lamellierten Flachkupferschienen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9676.748
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von lamellierten Kupferschienen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
Material	Anschlussplatte: E-Cu Druckstück: Edelstahl Sammelschienenkralle: Edelstahl
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
Montagehinweis	Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
Schienen je Leiter	2
Befestigungsmaß	50 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	63 x 20 mm
Passend für lamellierte Kupferschienen	Anzahl: 2 mit Anzahl Lamellen: 10 mit Lamellenbreite: 63 mm mit Lamellenstärke: 1 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,47 kg
Bruttogewicht	0,478 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,19
Zolltarifnummer	73269098

# Eigenschaften

---

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeschreibung	SV Anschlussplatte, Klemmraum BH: 63x20 mm, (Flat-PLS)

# Approbationen

---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---