Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





SV 9677.015 NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SV 9677.015 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9677.015
Ausführung	3-polig schaltbar
Material	Polyamid
	Brandverhalten gemäß UL 94-V0
	Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
Farbe	Chassis: RAL 7035
	Deckel: RAL 7001
	Griff: RAL 7016
Für NH-Größe	00
Für Schienensysteme mit	185 mm
Mittenabstand	
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M8
Polzahl	3-polig
Bemessungsbetriebsspannung	400 V, 3~
Bemessungsbetriebsstrom max.	160 A
Hinweis	Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit
	Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der
	Kontaktklemme erforderlich
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Für Wandlereinbau	Ja
Abmessung	Breite: 50 mm
	Höhe: 830 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Anschluss von Rundleitern	1,5 - 95 mm²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.78
Bruttogewicht	3.08
Kupferanteil (kg/Stück)	0.6
Zolltarifnummer	85365080
EAN	4028177705470
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3