#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 9677.065 NH-Lasttrennschaltleiste

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### SV 9677.065 - NH-Lasttrennschaltleiste

3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9677.065
Ausführung	3-polig schaltbar
Funktionsweise	Bedienerunabhängiges Schalten durch automatisches Sprungschaltwerk Sicheres Trennen der Kontakte durch Doppelunterbrechung
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
Farbe	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001 Griff: RAL 7016
Für NH-Größe	00
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	185 mm
Leitungsabgang	unten
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M8
Montageart	Schraubbefestigung
Polzahl	3-polig
Bemessungsbetriebsspannung	800 V (AC), 3~
Bemessungsbetriebsstrom max.	160 A
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Für Wandlereinbau	Ja
Abmessung	Breite: 50 mm Höhe: 676 mm
Anschluss von Rundleitern	1,5 - 95 mm²

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Passend für Sammelschienen	Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.02
Bruttogewicht	5.14
Kupferanteil (kg/Stück)	0.959
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177806696
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

### Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3