# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 9340.450 OM-Adapter

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# SV 9340.450 - OM-Adapter mit Anschlussleitungen



# Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.450
Ausführung	mit Anschlussleitung
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 6
Bemessungsstrom max.	65 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Länge Anschlussleitung	130 mm
Tragschienen-Typ	Tragrahmen, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Polzahl	3-polig
Tragrahmen-Stütze	Ja

© Rittal 2025

#### Eigenschaften

Abmessung	Breite: 55 mm Höhe: 272 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	2 / 10 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Tragrahmen (B x H)	55 mm x 237 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.399
Bruttogewicht	0.405
Kupferanteil (kg/Stück)	0.116
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177502550
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

#### Approbationen

Approbationen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

### Ausschreibungstext

OM Adapter 65A

OM Adapter 65A mit Anschlussleitung 3 polig für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Technische Daten

© Rittal 2025

Anschlussleitung: AWG 6 / ca. 16 qmm

Tragrahmen: 55 x 170mm

Tragrahmenstütze: -

Steckleisten: -

Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025 4