Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9677.905
# Anschlussadapter

Stand: 31.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# SV 9677.905 - Anschlussadapter

Zum Anschluss von Rundleitern. Für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9677.905 |
| Material | Chassis: Glasfaserverstärkter Polyester<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Berührungsschutzabdeckung |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 185 mm |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Anschlussart (elektrisch) | Schraube M12 |
| Polzahl | 3-polig |
| Bemessungsstrom max. | 1’400 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Hinweis | Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich |
| Abmessung | Breite: 100 mm<br>Höhe: 960 mm |
| Anschluss von Rundleitern | 6 - 300 mm² |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 10 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 11 kg |
| Bruttogewicht | 11,5 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 4,41 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV Anschlussadapter, 1400 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, Leitungsabgang unten, Rundleiteranschluss 6-300 mm² |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |