Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.860

Kabelset

Stand: 19.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.860 - Kabelset für OM-Adapter mit Zugfederklemme

Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9340.860
Produktbeschreibung	Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM-Adapter mit Zugfederklemmen.
Material	Isolation PVC Temperaturbeständig bis 105 °C Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet
Hinweis	AWG = American Wire Gauges
AWG	AWG|12 = 3,31|mm² ≙ 4|mm²
Abmessung	Länge: 140 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Nettogewicht	0,075 kg
Bruttogewicht	0,085 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,003
Zolltarifnummer	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeschreibung	SV Kabelset, AWG 12, L: 140 mm

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

z.B. Einzelschrank

Kabelset AWG 12 (ca 4 mm)
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm
System:
Rittal RiLine60

© Rittal 2026