Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9342.314

Anschlussadapter-Ergänzungsset

Stand: 18.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SV 9342.314 - Anschlussadapter-Ergänzungsset für 4-poligen Aufbau

1-poliges Zusatzmodul zur Ergänzung des 3-poligen Anschlussadapters (SV 9342.310/9342.320) für 4-poligen Aufbau.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9342.314
Produktbeschreibung	1-poliges Zusatzmodul zur Ergänzung des 3-poligen Anschlussadapters für 4-poligen Aufbau.
Material	Abdeckung: ABS Chassis: Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsstrom max.	800 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 1~
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
Elektrische Werte UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Polzahl	1-polig
Passend für Artikel-Nr.	9342.310
Abmessung	Breite: 50 mm Höhe: 270 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse	95 - 185 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig	95 - 300 mm²

© Rittal 2026

Eigenschaften

Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 5 mm Schienenstärke (B x H)	33 x 26 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	33 x 21 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 10 mm Schienenstärke (B x H)	33 x 21 mm
Für Schienenstärke	185 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,8 kg
Bruttogewicht	0,888 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,096
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV Anschlussadapter, 800 A, 690 V, 1-polig, Ergänzungsset, für SV 9342310 (Aufbau 4-polig), Rundleiteranschluss 95-300 mm², Klemmraum BH: 33x21/26 mm

Approbationen

Approbationen	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Anschlussadapter 800A

Anschlussadapter 800A (Ergänzungsset für 4 poligen Aufbau)
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm
bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 27 mm
bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 22 mm
bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600
System:
Rittal RiLine60

© Rittal 2026