

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9342.321 Anschlussblock

Stand: 05.07.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.321 - Anschlussblock

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen. Geeignet für Sammelschienen 12 x 5 bis 30 x 10 mm und PLS 800/1600.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9342.321
Produktbeschreibung	Geeignet für Sammelschienen 12 x 5 bis 30 x 10 mm und PLS 800/1600.
Material	Chassis: Polyamid Abdeckung: ABS Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	3 Klemmen inkl. Abdeckung
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 5 mm Schienenstärke (B x H)	65 x 27 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 10 mm Schienenstärke (B x H)	65 x 22 mm
Leistungsabgang	oben/unten
Bemessungsstrom max.	1'600 A
Elektrische Werte UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Hinweis	Bei einer Überspannungskategorie III wird eine Bemessungsbetriebsspannung von 1000 V (AC) erreicht. Bei Einsatz der Klemme auf 2-poligen Sammelschienensystemen (SV 9340.040) muss die Klemme für den Anschluss an der PE-Sammelschiene um 180° gedreht werden.
Abmessung	Breite: 85 mm Höhe: 88 mm
Verpackungseinheit	3 Stück

# Eigenschaften

---

Nettogewicht	2,1 kg
Bruttogewicht	2,197 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,136
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeschreibung	SV Anschlussblock, 1600 A, 690 V, 1-polig, Leitungsabgang oben/ unten, Klemmraum BH: 65x22/27 mm

---

# Approbationen

---

Approbationen	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

---

# Ausschreibungstext

Anschlussblock 1-polig

Anschlussblock 1polig, Leitungsabgang oben / unten  
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

bei 5mm Sammelschienenstärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 27 mm

bei 10mm Sammelschienenstärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 65 x 22

mm

System:

Rittal RiLine60