

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9751.908 Multifunktionsgehäuse

Stand: 13.04.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9751.908 - Multifunktionsgehäuse

Doppelwandiges Gehäuse für Außenaufstellung aus Aluminium mit Widerstandsklasse RC 2.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9751.908
Produktbeschreibung	1-türiges, doppelwandiges Gehäuse für Außenaufstellung aus Aluminium mit Widerstandsklasse RC 2. Inkl. Kabelrangiersockel. Vorbereitet zur Aufnahme von Kombischienen 19"/ETSI sowie einem Direct Air Cooling System (DAC).
Material	Gehäuse, Dach, Tür(en), Bodenblech: Aluminium, AlMg3, 2,0 mm Montageplatte(n): Aluminium, AlMg3, 3,0 mm Halteschiene: Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Oberfläche	Pulverbeschichtet UV-beständiges Reinpolyester
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert Wetterschutzdach mit Belüftung, vorbereitet zur Montage eines Direct Air Cooling Systems (DAC) Türarretierung mittels mechanischen Aufstellers (ca. 155°) Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027 Kabelrangiersockel, rundum beplankt Flanschplatten Bodenblech Montageplatte
Abmessung	Breite: 1.000 mm Höhe: 1.050 mm Tiefe: 500 mm

Eigenschaften

Abmessungen	Gesamthöhe: 1.600 mm Regendach Höhe: 130 mm Höhe Sockel: 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	841 mm x 948 mm
Anzahl Türen	1
Türöffnungswinkel	ca. 155°
Verschluss	Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Verschluss-System mit Einfach- und Doppelschließzylinder Anzahl Verschlüsse: 1 Verschluss-Einsatz: BJ20027
Flanschplatte	Größe: 2 Anzahl: 2
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	82 kg
Bruttogewicht	92 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
Produktbeschreibung	CS Multifunktionsgehäuse MFG 8, 1-türig, doppelwandig, BHT 1000x1600x500 mm

Ausschreibungstext

Outdoor MFG 8 Multifunktionsgehäuse

Baureihe Rittal MFG 8

Gehäusesystem doppelwandig zur Außenaufstellung,
bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Kabelrangiersockel.
Gehäuse aus 2 mm Aluminium gekantet und geschweißt.
Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester.
Innenausbau mit Montageplatte.
Optional mit 19" oder ETSI Ausbau aus Edelstahl.
Eintüriges Gehäuse mit eingeschäumter
PU-Dichtung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff,
mit Profilhalbzylinder BJ20027.
Optional mit Doppelschwenkhebel lieferbar.
Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 170° Scharnieren
und Türfeststeller 155°. Boden mit Bodenblech und 2
Flanschplatten. Kabelrangiersockel, aus Aluminium,
mit verschraubten Sockelblenden, 400mm hoch.
Wetterschutzdach, 127 mm hoch mit Kiemen.
Dachblech, vorbereitet zur Aufnahme eines
Luft / Luft Wärmetauschers oder eines DAC Systems.
Transportösen auf dem Innendach, vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Innenausbau mit Teilmontageplatten, zölligen und metrischen
Profilschienen und Schienensystemen möglich.

Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
RAL 7035 Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 1000 x 1600 x 500 mm
Gesamthöhe 1600 mm, inkl. Kabelrangiersockel und Regendach
Höhe Sockel: 400 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529, WK2 nach EN V 1630
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor MFG8 oder gleichwertig
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG