Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

CS 9781.666

CS Toptec, anreihbar

Stand: 04.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

CS 9781.666 - CS Toptec, anreihbar

Anreihbares, doppelwandiges Outdoorgehäuse mit 100 mm Sockel, Tür, Rückwand und nahtlos anreihbarem Wetterschutzdach. Der komplette Schrankrahmen steht für einen effizienten und flexiblen Innenausbau zur Verfügung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9781.666
Ausführung	für Anreihung Ohne Ausbruch
Material	Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3 Regendach: Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet UV-beständiges Reinpolyester
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Anreihbares, doppelwandiges Outdoorgehäuse Schrankrahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027 Rückwand Regendach Sockel mit verschraubten Flanschplatten und verschraubten Blenden vorne und hinten Türanschlag rechts, auf links wechselbar

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 600 mm
Abmessungen	Gesamthöhe: 1.745 mm Regendach Höhe: 45 mm Höhe Sockel: 100 mm
Anzahl Türen	1
Verschluss	Ausführung Verschluss: 4-Punkt-Verriegelung Anzahl Verschlüsse: 1 Verschluss-Einsatz: BJ20027
Flanschplatte	Größe: 2 Anzahl: 2
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-Code	IK10
Hinweis	Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet (Außenwand auf Innenwand) Für den Aufbau eines Einzelschranks werden die Seitenwände für CS Toptec, anreihbar benötigt
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	55 kg
Bruttogewicht	65 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	CS Toptec, anreihbar, BHT: 600x1600x600 mm

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Outdoorgehäuse Toptec, anreihbar

Toptec-Outdoorgehäuse
Eintürig, doppelwandig
Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und
allseitig überstehendem Schutzdach. Rückwand
und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette
TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zu Verfügung.
Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
TS 8 Rahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und
Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen
Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und
Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Rückwand
Schutzdach
Sockel mit verschraubten Flanschplatten und verschraubten
Blenden vorne und hinten
Tür:
mit 4-Punkt-Verschluss und Schwenkhebelgriff mit
C83N Profilhalbzylinder mit der Schließung BJ20027
Flachteile:
Dach, Tür, Rückwand, Bodenbleche
(2 Flanschplatten, Größe: 340x150 mm)
im Lieferumfang enthalten.
Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet
(Außenwand auf Innenwand).
Zubehör: Seitenwände, Anreih-Kit, AX Flanschplatten
Adapterschiene für VX Kompatibilität, Schwenkrahmen VX
Material:
Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3
Schutzdach: Aluminium
Oberflächenausführung:

Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Außenflächen in RAL 7035 Struktur Outdoor
pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529: IP 55
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10
Abmessungen (B x H x T): 600x1600x600 mm