Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9784.540

Outdoor-Basicgehäuse

Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

CS 9784.540 - Outdoor-Basicgehäuse

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen





Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9784.540
Produktbeschreibung	Outdoorgehäuse, mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach.
Material	Aluminium AlMg3
Oberfläche	Pulverbeschichtet UV-beständiges Reinpolyester
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Einwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert Grundgehäuse mit Bodenblech, dreiteilig 25 mm Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der Gehäusetiefe Fronttür(en) mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027 Transportsockel mit verschraubten Blenden vorne und hinten Regendach
Abmessung	Breite: 1.200 mm Höhe: 1.200 mm Tiefe: 500 mm

Eigenschaften

Abmessungen	Gesamthöhe: 1.355 mm Regendach Breite: 1.250 mm Regendach Höhe: 55 mm Regendach Tiefe: 550 mm Lichte Breite: 1.112 mm Lichte Höhe: 1.112 mm Lichte Tiefe: 449 mm Höhe Sockel: 100 mm
Ausführung Mittelsteg	Mit demontierbarem Mittelsteg, 2 Schlosstüren
Anzahl Türen	2
Type rating nach UL 508A	Type 3R
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
IK-Code	IK10
Hinweis	Gehäuse mit Breite 1200 mm hat zwei 600 mm breite Montagefelder
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	66 kg
Bruttogewicht	71 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	Outdoor-Basicgehäuse, BHT: 1200x1200x500 mm, Aluminium, mit 100 mm Transportsockel und Regendach, doppeltürig an Frontseite

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium

Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
mit Bodenblech 3 teilig, Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminiu
,aus einem Stück
gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung
des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm Maßraster frontseitig und
in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.
Doppeltüriges Gehäuse mit demontierbarem Mittelsteg, 2 Schloßtüren
mit eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit
Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff
mit Profilhalbzylinder nach DIN 18252. 100 mm hoher Sockel
aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach,
55 mm hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt.
Transportösen auf dem Innendach verschweißt, vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,
zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen
über das Systemzubehör möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 1200 x 1200 x 500 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel
und Regendach
Regendach: BHT: 1250 x 55 x 550 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9784.540

© Rittal 2026