Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9791.015

Outdoor-Wandgehäuse

Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

CS 9791.015 - Outdoor-Wandgehäuse

Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9791.015
Produktbeschreibung	Outdoorgehäuse zur Wand- oder Mastbefestigung. Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept, Außengehäuse mit Ausbruch unten und Kiemenprägungen an Rückwand und Seitenwänden zur Durchlüftung
Material	Gehäuse und Montageplatte: Aluminium AlMg3 Tür Innengehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche	Gehäuse: pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert Innengehäuse mit Montageplatte, Flanschplatte und Sicherheitsschließung Montagewinkel für Schaltschrank-Innentemperaturregler oder Hygrostat Außengehäuse mit Designhaube und Sicherheitsverschluss 3524 E 2 C-Profilschienen an der Rückwand
Abmessung	Breite: 370 mm Höhe: 522 mm Tiefe: 210 mm

© Rittal 2026

Eigenschaften

Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 280 mm Lichte Höhe: 380 mm Lichte Tiefe: 145 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	270 mm x 380 mm
Innengehäuse	Breite: 300 mm Höhe: 400 mm Tiefe: 170 mm
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 1
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Hinweis	Lieferzeit auf Anfrage
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8,048 kg
Bruttogewicht	8,472 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	CS Wandgehäuse, BHT: 370x522x210 mm, Aluminium, mit Montageplatte, Gehäuse-im-Gehäuse-Konzept

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Outdoor-Wandgehäuse

Doppelschaliges Außengehäuse aus Aluminium zur Mast- oder Wandbefestigung, bestehend aus einem Außengehäuse mit Kiemenbelüftung, Sicherheitsschließung und einem abschließbaren Innengehäuse mit Montageplatte.
Innengehäuse:
Gehäusekorpus: 1,5 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.
Tür: 1,5 mm Edelstahl (V2A), aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, und verschraubten Scharnieren, Öffnungswinkel 180°, Vorreiberverschluß mit Sicherheitsschließung
Montageplatte: 2 mm Aluminium
Ausführung:
Gehäuse mit abnehmbarer Designhaube und Sicherheitsschließung. Im oberen Bereich links, rechts und rückseitig Kiemenprägungen zur Belüftung, im Gehäuseboden seitlich links und rechts Lochreihen zur Belüftung. Rückseitig außen zwei C-Profilschienen verschraubt zur Aufnahme einer Mastbefestigung. Designhaube mit Griffmulde.
Material
Gehäusekorpus, Designhaube und Montageplatte:
Aluminium AlMg3
Tür:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche
Gehäuse und Designhaube: pulverbeschichtet in RAL 7035
Montageplatte: chromatiert
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 300 x 400 x 170 mm
Designhaube: BHT 370 x 522,5 x 210 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.9

© Rittal 2026