


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1005.500

## Coffrets électriques AE

État: 13.06.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1005.500 - Coffrets électriques AE Acier inoxydable

Coffret électrique AE en acier inoxydable avec plaque de montage.

## Caractéristiques

Référence	AE 1005.500
Matériau	Coffret : acier inoxydable Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Finition	Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison	Coffret avec porte(s) Plaque de montage Serrure : panneton double de 3 mm
Indice de protection NEMA	NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 300 mm Hauteur: 380 mm Profondeur: 210 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	275 mm x 334 mm
Nombre de portes	1
Nombre de serrures	1
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 1 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm Material lock: Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)

# Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	8 kg
Poids brut	8,05 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	AE Coffret électrique, LHP : 300 x 380 x 210 mm, en acier inoxydable 1.4404, avec plaque de montage, à une porte, une serrure à came

# Approbation

Approbation	DNV UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK