



Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



RX 9360.798

RiLineX Geräteadapter

Stand: 10.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG



IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.798 - RiLineX Geräteadapter

RiLineX Geräteadapter (80 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 72 mm für RiLineX und andere 60 mm Sammelschienensysteme. Mit integrierten Einpressmuttern. Die vorhandenen Einpressmutter eignen sich für die Montage folgender Schaltgeräte: ABB MS495/496/497, Schneider Electric GV3 und Siemens Sirius S3. Weitere Geräte können eingesetzt werden, wenn die Tragschienen 9320120 mit diesem Geräteadapter verwendet werden.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.798
Ausführung	mit Anschlussleitung
Nutzen	Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B. Motorstarter Vorkonfektionierte Anschlussleitung Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen Optionaler Geräteverschiebeschutz Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Einfache Montage Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 4
Nennstrom (max.)	80 A

Eigenschaften

Bemessungsstrom Rundleiter	80 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)	80 A
Elektrische Werte UL (SCCR)	600 V / 7,5 kA SCCR unprotected AC UL 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NKJH/7 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NKJH/7
Leitungsabgang	unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Polzahl	3-polig
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Abmessung	Breite: 72 mm Höhe: 239,4 mm Tiefe: 36,6 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Verschmutzungsgrad	3
Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Bemessungsstoßspannung Uimp	8 kV
Bemessungsisolationsspannung Ui	1'000 V
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.	90 %
Betriebstemperaturbereich	-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C

Eigenschaften

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,7 kg
Bruttogewicht	0,702 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,246
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,9
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeschreibung	RiLineX Geräteadapter (80 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 72 mm für RiLineX und andere 60 mm Sammelschienensysteme. Mit integrierten Einpressmuttern.

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

Ausschreibungstext

RiLineX Geräteadapter mit Gewindebuchsen

Geräteadapter zum Aufbau von Schutz- und Schaltgeräten auf 60 mm Sammelschienensystemen.

Die Gerätemontage erfolgt auf vorinstallierten Gewindebuchsen.

Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.

Mit IEC- und UL-Zulassung.

Produktdaten

Polzahl: 3-polig

Schienenbreite: 15/20/30 mm

Schienendicke: 5/10 mm

Bemessungsstrom: 80 A

Anschlussleiter: 25 mm²

Leitungsabgang: oben

Abmessungen: 72 mm x 240 mm x 37 mm (BxHxT)

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Typ: 9360798