Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





RX 9360.798 RiLineX Geräteadapter

Stand: 28.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



RX 9360.798 - RiLineX Geräteadapter

RiLineX Geräteadapter (80 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 72 mm für RiLineX und andere 60 mm Sammelschienensysteme. Mit integrierten Einpressmuttern.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.798
Ausführung	mit Anschlussleitung
Nutzen	Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B.
	Motorstarter
	Vorkonfektionierte Anschlussleitung
	Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen
	Optionaler Geräteverschiebeschutz
	Aufrastmontage und einfache Einstellung auf
	Sammelschienenstärke 5/10 mm
	Einfache Montage
	Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
Material	Polyamid (PA 6)
	Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
	RAL 35745
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 4
Bemessungsstrom Rundleiter	80 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)	80 A
Leitungsabgang	oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Polzahl	3-polig
Passend für	RiLineX
Sammelschienensystem	RiLine60
Abmessung	Breite: 72 mm
	Höhe: 239,4 mm
	Tiefe: 36,6 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10
	20 x 5/10
	30 x 5/10
Bemessungsspannung	690 V AC
	600 V AC (UL)
	600 V DC (UL)
Überspannungskategorie	4
Verschmutzungsgrad	3
Normen	IEC 61 439-1/-2
	UL 508
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max	90 %
Betriebstemperaturbereich	-5 °C55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht	1090 %
kondensierend)	
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.7
Bruttogewicht	0.702
Kupferanteil (kg/Stück)	0.246
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531

© Rittal 2025 3

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025