Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 1305.000

# Coffrets électriques AX en acier inoxydable

État: 08.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# AX 1305.000 - Coffrets électriques AX en acier inoxydable

Les coffrets électriques en acier inoxydable robuste disposent d'un système intégré de bossages qui permet un aménagement intérieur rapide et fiable sans devoir percer.








## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | AX 1305.000 |
| Matériau | Coffret : acier inoxydable<br>Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Plaque de montage : tôle d'acier<br>Acier inoxydable AISI 316L (1.4404) |
| Finition | Coffret et porte : brossés, grain 400<br>Plaque de montage : zinguée |
| Composition de la livraison | Coffret avec porte(s) - angle d'ouverture 130°<br>Plaque de montage<br>Serrure : panneton double de 3 mm |
| Indice de protection NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55 |
| Type selon la norme UL 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Code IK | IK10 |
| Dimensions | Largeur: 1.000 mm<br>Hauteur: 1.200 mm<br>Profondeur: 300 mm |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Épaisseur de matériau de la porte | 2 mm |
| Épaisseur du coffret | 1,5 mm |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2,5 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 945 mm x 1.175 mm |
| Nombre de portes | 2 |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points<br>Nombre de serrures: 1<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm<br>Material lock: Fonte de zinc |
| Matériau de base | Acier inoxydable AISI 316L (1.4404) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 71,4 kg |
| Poids brut | 76 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 242,98 |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | AX Coffret électrique, LHP : 1000x1200x300 mm, en acier inoxydable 316 L, avec plaque de montage, à deux portes, avec système de verrouillage à 3 points |

# Approbation

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>PCF-declaration |