Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# PK 9521.100

# Polycarbonat-Gehäuse PK

Stand: 08.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# PK 9521.100 - Polycarbonat-Gehäuse PK ohne Vorprägungen

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.







## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | PK 9521.100 |
| Ausführung | PK-Gehäuse mit Deckel transparent |
| Produktbeschreibung | Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C. Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden. |
| Material | Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat<br>Deckel transparent: Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung<br>Deckelschrauben: Polyamid<br>Isolierstopfen: Polyethylen |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Deckel<br>Deckelschrauben<br>Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben |
| Abmessung | Breite: 254 mm<br>Höhe: 180 mm<br>Tiefe: 111 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 |
| Schutzart NEMA | NEMA 4X |
| IK-Code | IK08 |
| Betriebstemperaturbereich | -35 °C...80 °C |
| Grundmaterial | Polycarbonat |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,8 kg |
| Bruttogewicht | 0,9 kg |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 254x180x111 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel transparent |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | C-UL<br>DNV<br>UL |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |

# Ausschreibungstext

Polycarbonat-Gehäuse ohne Vorprägungen

Polycarbonat-Gehäuse, transparenter Deckel ohne Vorprägungen
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
ohne Vorprägung für die Kabeleinführung

Deckel: transparentes Polycarbonat
umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Deckelschrauben: Polyamid
Isolierstopfen: Polyethylen
Lieferumfang: Deckelschraube
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
Zubehör: Wandbefestigungslasche
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4X
Farbe: Ähnlich RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 254 x 180 x 111 mm