

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9661.120

## Sammelschienen E-Cu

Stand: 21.09.2025 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9661.120 - Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen

Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter, PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.

## Eigenschaften

|                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.             | SV 9661.120                                                                                                                                                                                                      |
| Produktbeschreibung     | Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 und 3073.000. PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu. |
| Material                | E-Cu                                                                                                                                                                                                             |
| Ø Lochung               | 14 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Abmessung               | Länge: 1.192 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Passend für             | Breite: = 1.200 mm                                                                                                                                                                                               |
| Querschnitt             | 10 mm x 80 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackungseinheit      | 2 Stück                                                                                                                                                                                                          |
| Nettogewicht            | 16.9                                                                                                                                                                                                             |
| Bruttogewicht           | 17.104                                                                                                                                                                                                           |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 8.52                                                                                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer         | 74071000                                                                                                                                                                                                         |
| EAN                     | 4028177494787                                                                                                                                                                                                    |
| ETIM 9                  | EC000329                                                                                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0              | 27400605                                                                                                                                                                                                         |

## Approbationen

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK