

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9661.300

Sammelschienen E-Cu

Stand: 16.05.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9661.300 - Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen

Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter, PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.

Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9661.300
Produktbeschreibung	Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 und 3073.000. PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.
Material	E-Cu
Ø Lochung	11 mm
Abmessung	Länge: 965 mm
Passend für	Breite: = 1.000 mm
Querschnitt	10 mm x 30 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	5.19
Bruttogewicht	5.235
Kupferanteil (kg/Stück)	2.595
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177546721
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400605

Approbationen

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Sammelschiene, 30x10 mm

Sammelschienen E-Cu

Technische Daten

Länge: 965 mm

Abmessung: 30 x 10 mm

Querschnitt: 299 qmm

Gewicht: 2,66 Kg/m

Elektrische Werte

IEC: bis 800A

UL 508: 700 A

System:

Rittal RiLine60