Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.100
Montageplatten-Modul

Stand: 08.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SV 9666.100 - Montageplatten-Modul

Mit Montageplatte, Abdeckung plombierbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.100
Produktbeschreibung	Mögliche Einbautiefe 105 - 140 mm. Abdeckung plombierbar.
Material	Abdeckung: Polystyrol Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 250 mm Höhe: 450 mm
Baugröße	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Abmessungen Montageplatte (B x H)	188 mm x 416 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,17 kg
Bruttogewicht	2,185 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeschreibung	SV Montageplatten-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), Montageplatte BH: 188x416 mm

Approbationen

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2026